


オルガン用 免震装置 OME-2

教室での地震対策用品の1つとしてオルガン用免震装置をご提案いたします。
スズキ教育用オルガンへの取付けが容易で床や壁の工事也不要です。



日本製

■ オルガン用免震装置

OME-2


4個セット
(オルガン1台分)


スズキ教育用オルガン SOシリーズに対応

■ SO-30 ■ SO-50C ■ SO-70CU

※本装置は株式会社バジコが製造・販売している商品です。
※本製品は地震によるリスクを低減する装置であり無被害を保証するものではありません。
※震度6程度以上の地震では30cm程度の可動範囲が必要です。
※装着済みの機器を移動する場合は持ち上げてください。本製品はキャスターではありませんので引きずると床を傷付ける恐れがあります。
※鏡面状の金属床や大理石のような床、毛足の長い絨毯などに設置する際には別途対策が必要となります。

POINT



強振動(短周期地震動)にも長周期地震動(ゆっくり長い揺れ)にも対応

本装置は短周期地震動には転がって免震し、長周期地震動には「滑り摩擦」によって転がらないという、免震効果と暴走抑止効果を併せ持った免震装置です。重量のある機器の転倒や暴走を防ぎます。

免震装置付き 教育用オルガン

弾く 聴く 録る
3つの機能から選べる
スズキ教育用オルガン
シリーズ

+

免震
装置
OME-2

オルガンと免震装置は別梱包にて納品させていただきます。
免震装置の取り付けは納入業者が行います。



装置の取付けが容易

スズキ教育用オルガンのキャスターを外し、代わりに本装置を取り付けるだけで装着完了です。取り付けは納入業者が行いますので安心です。



固定する必要がないので
設置場所を選びません

本装置は専用の受け具や床は不要です。Pタイル、タイルカーペット、木質床であればどこでも免震します。

寸法	部品材質
φ52mm×40mm (ボルト含む)	[球・外ケース] 鉄鋼 [内部本体] 樹脂(POM) ※POM: Poly Oxy Methylene
重量	
110g/1個 (ボルト含む)	
仕様	
[方式] 鋼球式 滑り・転がり免震 [特性概要] 震度5弱程度以下では球のロックによる制動性能 震度5弱程度以上では球回転による免震性能を発揮する [対応地震周波数] 0 Hz ~ 20 Hz 地震で想定される短周期地震動から長周期地震動 [耐重量] 約25kg/1個	
※キャスター取り外し用に二面幅17mmのスパナをご用意ください。	

弾く 聴く 録る

SO-30 om

SO-30

+

免震装置



弾く 聴く 録る

SO-70CU om

SO-70CU

+

免震装置

